

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Conj Int/Man Conmut Doble Luna Ivory (Crema)

PRM44022D

⚠ Discontinuado el: 1/11/2020

⚠ Discontinuado

### Principal

Nombre Estético	Lunare
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de control
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Paquete	Flow-pack

### Complementario

Función Seccionamiento Bajo Carga	Bidireccional doble
Señalización Local	Sin piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V AC
Material	PS (poliestireno)
Número De Módulos	3
Fondo Empotrado	24,9 mm
Profundidad	33,9 mm
Longitud	123 mm
Altura	9 mm
Ancho	85 mm
Conexiones - Terminales	Terminales en pilar
Sección De Cable	6 mm <sup>2</sup>
Calibre Awg	AWG 8
Modo De Fijación	Fijado a presión

### Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,152 cm
Paquete 1 Ancho	0,025 cm
Paquete 1 Longitud	0,02 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

---

Paquete 1 Peso

93 g

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía

18 months