

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor Sencilo con Luz Decor 10 A 250 V Grafito

PRMS044133

⚠ Discontinuado el: 23/02/2022

⚠ Discontinuado

### Principal

Nombre Estético	Decor
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de control
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Paquete	Flow-pack

### Complementario

Función Seccionamiento Bajo Carga	Unidireccional
Señalización Local	Con luz piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V AC
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Número De Módulos	3
Fondo Empotrado	24,9 mm
Profundidad	33,9 mm
Longitud	123 mm
Altura	9 mm
Ancho	85 mm
Conexiones - Terminales	Terminales en pilar
Sección De Cable	6 mm <sup>2</sup>
Calibre Awg	AWG 8
Modo De Fijación	Fijado a presión

### Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,2 cm
Paquete 1 Ancho	20,3 cm
Paquete 1 Longitud	25,9 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

---

Paquete 1 Peso 0,042 kg

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía 18 Meses