

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja de estación de control vacía, XAL-D, plástico, 1 apertura

XALD01

Principal

Gama De Producto	Harmony XALD
Tipo De Producto O Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto Del Dispositivo	XALD
Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Número De Corte	1 recorte
Color De Base De La Envolvente	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color De Cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
Entrada De Cable	1 Troquelado para entrada de cables, capacid sujeción: 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm
Grado De Protección Ip	IP66 acorde alIEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementario

Estilo De Conjunto	Para montaje cliente
Número De Filas Horizontales	1
Número De Filas Verticales	1
Peso Del Producto	0,136 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Montaje Del Bloque	Montaje trasero Montaje frontal
Código De Composición Eléctrica	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1
Grupo Principal	1 cut-out
Grupo De Productos	Standard grey

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
---------------------------	----

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	115,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,391 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	69,404 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil