

Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz fija - naranja - 24 V
CA CC

XVBC2B5

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Banco de indicadores
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad iluminada
Tipo Señalización	Fijo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre Del Componente	XVBC
Material	Polycarbonato
1 Tubo De Neón	LED integral, Ambar
Tipo De Bombilla	LED protegido
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC

Complementario

Estilo De Conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V acorde aIEC 60947-1
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	< 47 mA CA/CC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a IEC 60947-1
Anchura Total Cad	70 mm
Altura Total Cad	63 mm
Profundidad Total Cad	70 mm
Peso Del Producto	0,15 kg

Entorno

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	136 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,554 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	288
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	53,372 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas