

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Tapa Para Canaleta G 50mm

AK2CD50



Principal

Tipo De Producto O Componente	Cubrebornes
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorios de cableado
Compatibilidad De Gama	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Soporte De Montaje	Canaleta anchura= 50 mm
Cantidad Por Juego	Juego de 8

Complementario

Color	Gris - tipo de cable: RAL 7030
Longitud	2000 mm
Ancho	50 mm
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Peso Del Producto	0,28 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Resistencia A Las Llamas	V-0 acorde a UL 94
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1/1
Normas	VDE 0663 DIN 43659 VDE 0506

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	200,0 cm
Paquete 1 Peso	280,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	1440

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	45,0 cm
Paquete 2 Ancho	201,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	443,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	8
Paquete 3 Altura	4,5 cm
Paquete 3 Ancho	5,0 cm
Paquete 3 Longitud	201,0 cm
Paquete 3 Peso	2,286 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Si

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)