

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto redonda rojo Ø 22mm, IP65, LED integrado, 120 V

XB5AVG4

## Principal

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB5                |
| Tipo De Producto O Componente               | Luz piloto                 |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | XB5                        |
| Material Del Bisel                          | Plástico gris oscuro       |
| Material Del Anillo De Fijación             | Plástico                   |
| Tipo De Cabezal                             | Estándar                   |
| Diámetro De Montaje                         | 22,5 mm                    |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                          |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Redondo                    |
| Color De Lentes O Tapa/Operador             | Rojo                       |
| Información Agregada Del Operador           | Con lente liso             |
| Fuente De Luz                               | LED universal              |
| Base De Bombilla                            | LED integral               |
| Color De La Fuente De Luz                   | Rojo                       |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal        | 110...120 V AC en 50/60 Hz |
| Presentación Del Dispositivo                | Producto completo          |

## Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                                               | 42 mm                                                                                                                                                                              |
| Ancho                                                | 30 mm                                                                                                                                                                              |
| Profundidad                                          | 54 mm                                                                                                                                                                              |
| Descripción De Terminales Iso N°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                          |
| Peso Del Producto                                    | 0,038 kg                                                                                                                                                                           |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión              | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales                              | Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde aIEC 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin terminal acorde aIEC 60947-1 |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                          |
| Tipo Señalización                                    | Fijo                                                                                                                                                                               |
| Puente Gcr                                           | XB5AVCUST04                                                                                                                                                                        |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Código De Compatibilidad           | XB5                                |
| Límites De Tensión De Alimentación | 100...132 V AC                     |
| Consumo De Corriente               | 14 mA                              |
| Vida Útil                          | 100000 H A tensión nominal y 25 °C |
| Resistencia A Sobretensiones       | 1 kV acorde aIEC 61000-4-5         |

## Entorno

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoría De Sobretensión                | Clase II acorde a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado De Protección Ip                   | IP66 acorde aIEC 60529<br>IP67 acorde aIEC 60529<br>IP69 acorde aIEC 60529<br>IP69K acorde aISO 20653                                                                                                                                                                               |
| Grado De Protección Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grado De Protección Ik                   | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normas                                   | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                          |
| Certificaciones De Producto              | Registrado por UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia A Las Vibraciones            | 5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistencia A Los Golpes                 | 50 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27<br>30 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27                                                                                                        |
| Resistencia A Transitorios Rápidos       | 2 kV acorde aIEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos   | 10 V/m acorde aIEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilidad Electromagnética          | Descarga electrostática - test level: 6 kV (En contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2<br>Descarga electrostática - test level: 8 kV (En aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2<br>Emisión electromagnética IP4X conforming to IEC 55011 |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas | 6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2<br>8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2                                                                                                                                                    |
| Emisión Electromagnética                 | Clase B acorde aIEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 3,4 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,4 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,8 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 35,0 g |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 2,081 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |