

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque luminoso para estación de control, LED integrado verde, 24 V

ZALVB3

-  **Discontinuado** el: 30/11/2023
-  **Fuera de servicio próximamente** el: 12/12/2024

 **Discontinuado**

Principal

Gama De Producto	Harmony XAL
Tipo De Producto O Componente	Bloque de luz
Nombre Corto Del Dispositivo	ZALV
Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Montaje Del Bloque	Montaje trasero
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Color De La Fuente De Luz	Verde
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC

Complementario

Estilo De Conjunto	Para montaje cliente
Peso Del Producto	0,015 kg
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m acorde a EN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Fuente De Luz	LED integrado y protegido
Límites De Tensión De Alimentación	19,2...30 V CC 21,6...26,4 V AC
Consumo De Corriente	18 mA
Vida Útil	100000 h a tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde a IEC 61000-5-1
Suministro Del Bloque De Luz	Directo
Base De Bombilla	LED integral

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Flechas Salientes	MR1 PR1
-------------------	------------

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aEN/IEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aEN/IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde aIEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde aIEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
Emisión Electromagnética	Clase B acorde aIEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	10,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	5,500 cm
Paquete 2 Longitud	5,500 cm
Paquete 2 Peso	57,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm

Paquete 3 Peso	4,814 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.