

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque luminoso, Ø 22mm, LED integrado amarillo, 24-120 V

ZBVBG5

- ❗ Discontinuado el: 30/11/2023
- ❗ Fuera de servicio próximamente el: 12/12/2024

❗ Discontinuado

### Principal

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                                                                                                                                  |
| Tipo De Producto O Componente        | Bloque de luz                                                                                                                                                               |
| Nombre Corto Del Dispositivo         | ZBV                                                                                                                                                                         |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles  | 5                                                                                                                                                                           |
| Conexiones - Terminales              | Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde aEN 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde aEN 60947-1 |
| Tipo Señalización                    | Fijo                                                                                                                                                                        |
| Fuente De Luz                        | LED protegido                                                                                                                                                               |
| Base De Bombilla                     | LED integral                                                                                                                                                                |
| Suministro Del Bloque De Luz         | Directo                                                                                                                                                                     |
| Color De La Fuente De Luz            | Ambar                                                                                                                                                                       |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal | 24...120 V CA/CC en 50/60 Hz                                                                                                                                                |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Del Producto                  | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Par De Apriete                     | 0,8...1,2 N.m acorde aEN 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| Forma De La Cabeza De Tornillo     | Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador<br>Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador<br>Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador<br>Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador |
| Límites De Tensión De Alimentación | 19,2...132 V CC<br>21,6...132 V AC                                                                                                                                                                                          |
| Vida Útil                          | 100000 H A tensión nominal y 25 °C                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia A Sobretensiones       | 1 kV acorde aIEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                  |
| Montaje Del Bloque                 | Montaje frontal                                                                                                                                                                                                             |
| Flechas Salientes                  | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                                                                                           |
| Presentación Del Dispositivo       | Elemento básico                                                                                                                                                                                                             |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

# Entorno

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento   | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento   | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Grado De Protección Ip                   | IP20 acorde aIEC 60529                                                                                                                  |
| Normas                                   | CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificaciones De Producto              | Registrado por UL<br>CSA                                                                                                                |
| Resistencia A Transitorios Rápidos       | 2 kV acorde aIEC 61000-4-4                                                                                                              |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos   | 10 V/m acorde aIEC 61000-4-3                                                                                                            |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas | 6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2<br>8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2        |
| Emisión Electromagnética                 | Clase B acorde aIEC 55011                                                                                                               |
| [Us] Tensión De Alimentación             | 24...120 V                                                                                                                              |

# Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1,2 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,4 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,1 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 9 g      |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 5        |
| Paquete 2 Altura                   | 4,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 5,4 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 5,8 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 52 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S02      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 400      |
| Paquete 3 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 4,495 kg |

# Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De   [Si](#)  
Rohs

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |